



PowerVision

MVF024 HPI-T1000W K 230V MB

POWERSVISION, HPI-T High Wattage, 1000 W, Tief-/breitstrahlend

PowerVision ist ein leistungsstarker Universalscheinwerfer zur Beleuchtung von Sportanlagen, für die allgemeine Flächenbeleuchtung und zur Beleuchtung von Fassaden. Diese kompakte Leuchte zeichnet sich durch eine blendarme Lichtverteilung mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel aus. Die MHN-LA 2.000 W/842-Lampen garantieren eine natürliche Farbwiedergabe (Ra = 80) sowie eine angenehme Atmosphäre (Tc = 4.200 K). Mit MHN-LA 2.000 W/956-Lampen werden die höchsten internationalen CTV-Anforderungen (Ra = 90, Tc = 5.600 K) erfüllt. Eine in die Reflektorbaugruppe integrierte Abblendschürze reduziert Streulicht und Blendeffekte auf ein Minimum. Die wetterfeste Konstruktion der Leuchte ist auf eine mühelose Ausrichtung ausgelegt und gleichzeitig reinigungs- und wartungsfreundlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	HPI-T [HPI-T High Wattage]
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
Produktfamiliencode	MVF024 [POWERSVISION]
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Lichttechnische Daten	
Farbe der Lichtquelle	-
Optik im Außenbereich	Tief-/breitstrahlend

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Energieverbrauch	1.000 W
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	-
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP55 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MVF024 HPI-T1000W K 230V MB
Gesamtbezeichnung des Produkts	MVF024 HPI-T1000W K 230V MB
Gesamt-Produktcode	871155954779400
Bestellcode	54779400
Material-Nr. (12NC)	910403031912

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559547794
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559547794

Abmessungsskizzen

