



OptiFlood MVP506

MVP506 HPI-TP400W K A GR ST

OptiFlood, MASTER HPI-T Plus, 400 W, Asymmetrisk

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykkssodiumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veily.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Forkobling	KONV [Tradisjonell]
Produktseriekode	MVP506 [OptiFlood]
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Optikktype utendørs	Asymmetrisk
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Effektforbruk	400 W

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MVP506 HPI-TP400W K A GR ST
Fullstendig produktnavn	MVP506 HPI-TP400W K A GR ST
Full EOC	871155972032600
Lokal kodebeskrivelse	3211694
Bestillingskode	72032600
Materialenr. (12NC)	910403043012
Lokal bestillingskode	3211694
SAP-teller – antall per pakke	1

OptiFlood MVP506

EAN/UPC – produkt/boks	8711559720326
------------------------	---------------

SAP-teller – pakker per utvendige	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – boks	8711559720326
----------------	---------------

Målskisse

