



OptiFlood MVP506

MVP506 HPI-TP400W K A GR ST

OptiFlood, MASTER HPI-T Plus, 400 W, Assimétrica

A Philips tem uma longa tradição de excelência em sistemas de iluminação assimétrica ecologicamente corretos para áreas esportivas e gerais, bem como para aplicações arquitetônicas. O sistema ótico extremamente eficiente do OptiFlood, o melhor da categoria, proporciona uma distribuição de luz com controle preciso – corte de luz total acima do horizontal e intensidade de pico do fecho em ângulos pronunciados – mantendo a luz ofusca em um nível mínimo. As duas versões, MVP504 e MVP506, estão disponíveis com dois tipos de refletores – ótica assimétrica ou POT para iluminação de ruas – visando à flexibilidade na aplicação. Eles também comportam lâmpadas de vapor metálico CosmoPolis para oferecer um bom acabamento de cor, lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão para operação econômica e lâmpadas MASTERColour CDM Elite MW para iluminação extremamente eficiente com luz branca duradoura. Com sua forma compacta e desenho esteticamente agradável, o OptiFlood pode ser usado em aplicações onde o desenho e a aparência sejam tão importantes quanto o desempenho técnico. No desenho, foi dada atenção não só ao conjunto, mas também aos detalhes. Sendo assim, chegamos a dobradiças integradas "escondidas", regulação de ângulo projetado como parte do corpo e um suporte de montagem angular para permitir uma integração mais estética a colunas.

Dados do produto

Informações gerais		Teste de Glow-wire	
Código da família das lâmpadas	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]	Temperatura de 850 °C, duração de 5 s	
Equipamento	CONV [Convencional]	Dados técnicos de luz	
Código da família de produtos	MVP506 [OptiFlood]	Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro plano
Marca CE	Sim	Tipo óptico ao ar livre	Assimétrica
Marca ENEC	Marca ENEC		

OptiFlood MVP506

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	230 V
Consumo de energia	400 W
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Cinza
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVP506 HPI-TP400W K A GR ST
Nome do produto completo	MVP506 HPI-TP400W K A GR ST
Full EOC	871155972032600
Descrição do código local	MVP506 HPI-TP 400W K A ST GR
Código de encomenda	910403043012
Nº do material (12NC)	910403043012
Código local	910403043012
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711559720326
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8711559720326

Desenho dimensional

