



# OptiFlood MVP506

## MVP506 HPI-TP400W K A GR ST

OptiFlood, MASTER HPI-T Plus, 400 W, Asymmetrisk vänster

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

### Produktdata

| Allmän information |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Lampfamiljskod     | HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]         |
| Driftdon           | CONV [Traditionell]                |
| Produktfamiljskod  | MVP506 [OptiFlood]                 |
| CE-märkning        | Ja                                 |
| ENEC-märkning      | ENEC-märkning                      |
| Glödtrådtest       | Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s |

| Ljusteknik         |                     |
|--------------------|---------------------|
| Typ av optisk kåpa | Plant glas          |
| Optiktyp utomhus   | Asymmetrisk vänster |

| Drift och elektricitet |       |
|------------------------|-------|
| Ingångsspänning        | 230 V |
| Effektförbrukning      | 400 W |

| Mekanik och armaturhus |     |
|------------------------|-----|
| Armaturhusets färg     | Grå |

| Användning och godkännande      |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP66 [Dammtät, strålskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK09 [10 J]                  |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass I             |

| Produktdata                         |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Beställningsproduktnamn             | MVP506 HPI-TP400W K A GR ST |
| Fullständigt produktnamn            | MVP506 HPI-TP400W K A GR ST |
| Full EOC                            | 871155972032600             |
| Beskrivning av lokal kod            | 7762285                     |
| Beställningsnummer                  | 72032600                    |
| Materialnummer (12NC)               | 910403043012                |
| Lokal kod                           | 7762285                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1                           |

# OptiFlood MVP506

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711559720326 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711559720326 |

## Måttskiss

