



OptiFlood MVP506

MVP506 CPO-TW140W K EB OC

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Eletrónico, Ótica para lâmpada CosmoPolis

A Philips tem uma longa tradição de excelência em sistemas de iluminação com projectores assimétricos ecológicos para recintos desportivos e iluminação em geral, bem como aplicações arquiteturais. A OptiFlood é extremamente eficiente, a melhor no segmento de sistemas ópticos, proporciona uma distribuição de luz controlada com precisão – distribuição limitada de luz acima de um plano horizontal e uma intensidade de pico do feixe em ângulos elevados – mantendo níveis mínimos de poluição luminosa. Ambas as versões MVP504 e MVP506 estão disponíveis com dois tipos de reflector – ópticas POT assimétricas ou de iluminação rodoviária – para flexibilidade na aplicação. Podem também utilizar lâmpadas de iodetos metálicos CosmoPolis para uma boa restituição cromática, lâmpadas de sódio a alta pressão para um funcionamento económico e lâmpadas MASTERColour CDM Elite MW para uma iluminação de eficiência elevada com uma luz branca ainda mais duradora. De forma compacta e com um design esteticamente agradável, a OptiFlood pode ser utilizada em aplicações onde o design e o aspecto são tão importantes como o desempenho técnico. No design, foram considerados não só, mas também os detalhes. Daqui resultaram as dobradiças dissimuladas integradas, a possibilidade de regulação do ângulo no corpo e um suporte de montagem angular para permitir uma integração mais estética nas colunas.

Dados do produto

Informações gerais		Teste de resistência do cabo	
Código da família das lâmpadas	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Temperatura 850 °C, duração 5 s	
Equipamento	EB [Eletrónico]	Caraterísticas técnicas da luz	
Código da família de produtos	MVP506 [OptiFlood]	Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Marca CE	Sim	Tipo de ótica exterior	Ótica para lâmpada CosmoPolis
Marca ENEC	Marca ENEC		

OptiFlood MVP506

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Consumo de Energia	140 W
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Cinzentos
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVP506 CPO-TW140W K EB OC
Nome do produto completo	MVP506 CPO-TW140W K EB OC
Código do produto completo	871155972460700
Código de encomenda	72460700
N.º material (12NC)	910403078412
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711559724607
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8711559724607

Desenho dimensional

