



DecoScene DBP521

DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I NB GR RMR

Decoscene Small, MASTERColour CDM-Tm Mini, 35 W,
Elektronika, Keskeny sugárzási szög

A DecoScene új süllyesztett fényvető, amely éjszaka kiemeli a város építészeti különlegességeit. Napközben ez a talajszintbe süllyesztett lámpatest diszkrét, elegáns vizuális jelenlétével nem túl feltűnő. Moduláris kialakítása és a fényforrások, sugárzási szögek, beállítási lehetőségek és tartozékok széles választéka bármely alkalmazásban biztosítja az optimális kiemelő hatást. Mivel a DecoScene termékcsalád igen változatos, alkalmazható műemlékek megvilágítására, a kortárs építészeti valamely hangsúlyos darabjának kiemelésére vagy sétáló utak jelölésére parkokban vagy ligetekben. Az új DecoScene termékcsalád megfelel a CEI 60598-2-13 szabvány előírásainak, és az üvegen mért hőmérséklet 80 °C alatt van. A nagyméretű DecoScene a MASTERColour CDM-T 70/150 W lámpához lett kialakítva, illetve működtethető az SDW-T 50/100 W mini hideg/meleg fehér nátriumlámpával is. A opcionális elektronikus előtét meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti az energiafogyasztást. A kicsi DecoScene lámpatestet a MASTERColour CDM-Tm Mini 20/35W fényforrásokhoz tervezték. A beépített PrimaVision mini előtét a miniatűr méret, a kiváló fényteljesítmény és a magas hatásfok egyedülálló kombinációját nyújtja. A kicsi DecoScene kiváló színvisszadású dikroikus halogén fényforrásokkal vagy PL-T kompakt fénycsövekkel is működtethető. A dinamikus irányfényvilágítás LED-el szerelt DecoScene lámpatesttel hozható létre. A közepes méretű DecoScene lámpatestet a MASTERColour CDM-T 35/70 W fényforrásokhoz tervezték. A opcionális elektronikus előtét meghosszabbítja az élettartamot és csökkenti az energiafogyasztást. A nagyméretű DecoScene a MASTERColour CDM-T 70/150 W fényforrásokhoz lett kialakítva, illetve működtethető az SDW-T 50/100 W mini melegfehér fényű nátrium fényforrással is. Az optimális hőtani viselkedés érdekében a szerelvénydoboz különállóan a lámpatest alatt vagy közelében helyezhető el.

Termék adatok

DecoScene DBP521

Általános információ

Lámpacsalád kódja	CDM-Tm [MASTERColour CDM-Tm Mini]
Cserélhető fényforrás	Igen
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Előtét mellékelve	Igen
Termécsalád kódja	DBP521 [Decoscene Small]
CE jelölés	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	90
A fényforrás színe	930 meleg fehér
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Optikai típus – kültéri	Keskeny sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	35 W
Kábel	-

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Meghajtó/tápegység/transzformátor	-
-----------------------------------	---

Mechanika és tokozás

Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Süllyesztett szerelődoboz, kerek

Tanúsítvány és alkalmazási területek

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
---------------------	-----------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I NB GR RMR
Teljes terméknév	DBP521 CDM-Tm35W/930 EB I NB GR RMR
Full EOC	871155972718900
Rendelési kód	72718900
Cikkszám (12NC)	910403092012
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559727189
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559727189

Méretezett rajza

