



SmartForm TBS460

ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4PCS)

TBS460 ACC

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych. Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS460 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Rodzina produktów	ZBS460 [TBS460 ACC]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4PCS)
Pełna nazwa produktu	ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4PCS)
Full EOC	871155949303999
Kod zamówienia	49303999

Materiał Nr (12NC)	910403202603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559493039
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711559493046