



SmartForm TBS461/471

ZBS461 SMB-PLC (1 set = 4PCS)

TBS461 ACC

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. SmartForm-armaturene leveres med MASTER TL5-lamper i versjonene kvadratisk og rektangulær, og de er tilpasset en rekke modulbaserte taktyper (600 mm nettverksmoduler) og gipstak. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende MASTER TL5-lamper og en elektronisk ballast kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon (ActiLume) og dagslysregulering (ActiLume/Luxsense), noe som reduserer eierkostnadene ytterligere. Slik reduserer denne grønne serien også energiforbruket – W/m^2 er svært lavt – og CO_2 -produksjonen. Innfelt SmartForm TBS461/471 – en hel lysoverflate. De innfelte lysoverflatearmaturene i SmartForm TBS461/471-serien er utstyrt med mikrolinseoptikk (MLO) for å skape en ensartet kant-til-kant-belysning med en komfortabel lysstyrke. Armaturinnfatningen har en innbyggingshøyde på 95 mm. TBS471-versjonen har også dynamisk belysning.

Produktdata

Generell informasjon		Materialenr. (12NC)	
Produktseriekode	ZBS461 [TBS461 ACC]	SAP-teller – antall per pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – produkt/boks	8727900641776
Produktnavn for bestilling	ZBS461 SMB-PLC (1 set = 4PCS)	SAP-teller – pakker per utvendige	25
Fullstendig produktnavn	ZBS461 SMB-PLC (1 set = 4PCS)	EAN/UPC – boks	8727900641783
Full EOC	872790064177699		
Bestillingskode	64177699		