



SmartForm TBS417

ZBS417 EP-S SET

TBS415 ACC, Vit

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet och hållbarhet. SmartForm för infällt montage är en komplett serie med mycket mångsidiga halvmodularmaturer. De långsmala armaturerna är avsedda för TL5 lysrör. SmartForm är designad för att passa i många olika typer av tak. Armaturerna uppfyller de flesta projektkrav som ställs i olika typer av anläggningar. För att minska energiförbrukningen (ger mycket lågt W/m²) kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med Philips HF-don, förses med styrsystem för närvarodetektering och dagsljuskontroll (ActiLume) eller bara dagsljuskontroll (Luxsense). På så sätt ger de här miljöanpassade armaturerna lägre totalkostnad för slutanvändaren och även minskade koldioxidutsläpp. Därför är SmartForm ett bra miljöval. De långsmala infällda SmartForm-armaturerna är designade för att passa i linjära öppna T-profiltak och gipstak. Kontinuerlig armaturred ('light line') med mikrooptik, asymmetrisk optik eller skarvfri MLO optik och opaliserat bländskydd/optikskydd. Alla armaturerna är avsedda för TL5 lysrör: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredden är 90 mm. Kontinuerlig armaturred ('light line') med minioptik, 2 lysrör. Alla armaturerna är avsedda för TL5 lysrör: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredden är 115 mm.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	Vit
Produktfamiljsskod	ZBS417 [TBS415 ACC]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ZBS417 EP-S SET
Fullständigt produktnamn	ZBS417 EP-S SET
Full EOC	871794398436799

Beställningsnummer	98436799
Materialnummer (12NC)	910403204203
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943984367
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8717943984374