



SmartForm TBS417

ZBS417 EP-A RAL9010 SET

TBS415 ACC

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belyningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO₂-nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS417 – lyslinjestråle. De smale, innfelte SmartForm-armaturene for sammenhengende lyslinjer er utformet for å kunne integreres i lineære ubeskyttede T-skinnetak og gipstak. TBS417 med lyslinjestråle, 1 lyskilde. Sammenhengende lyslinje for mikrooptikk, asymmetrisk optikk og kantløse MLO- og Opal-deksler. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 90 mm. TBS417 med lyslinjestråle, 2 lyskilder. Sammenhengende lyslinje for minioptikk, 2 lamper. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 115 mm.

Produktdata

Generell informasjon		Full EOC	
Tilbehørsfarge	-	Bestillingskode	98460299
Produktseriekode	ZBS417 [TBS415 ACC]	Materialenr. (12NC)	910403205503
Produktdata		SAP-teller – antall per pakke	1
Produktnavn for bestilling	ZBS417 EP-A RAL9010 SET	EAN/UPC – produkt/boks	8717943984602
Fullstendig produktnavn	ZBS417 EP-A RAL9010 SET	SAP-teller – pakker per utvendige	20
		EAN/UPC – boks	8717943984619

