



SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas)

ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Smartform ACC.

Fiel reflejo de la apuesta de Philips por la sencillez, SmartForm es una completa familia de luminarias semimodulares de gran versatilidad para el montaje empotrado. Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de tipos de techo, esta gama satisface los requisitos de proyecto en casi todas las aplicaciones. Además de incorporar las lámparas TL5 MASTER o ECO y balasto electrónico, la familia SmartForm de luminarias empotrables también puede equiparse con controles de iluminación para la detección de presencia y regulación luminosa en función de la luz natural (ActiLume), o sólo regulación en función de la luz diurna (Luxsense), para reducir aún más el consumo energético (W/m^2 muy bajo). De esa manera, esta gama de productos Bandera Verde también reduce el coste total de propiedad así como los niveles de CO_2 , y convierte a SmartForm en una elección respetuosa con el medio ambiente. Las luminarias SmartForm empotrables para la formación de líneas continuas de luz están diseñadas para su integración en techos de perfilera vista o escayola. Línea de luz continua para microópticas (versiones de 1 lámpara), óptica asimétrica y cierres ópticos MLO y Opal sin marco. El ancho de la luminaria es de 90 mm. Línea de luz continua para miniópticas (versiones de 2 lámparas). El ancho de la luminaria es de 115 mm.

Datos del producto

SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas continuas)

Información general

Código de gama de producto ZZS400 [Smartform ACC.]

Datos de producto

Nombre de producto del pedido ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Nombre completo del producto ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Full EOC 871794398469599

Código de pedido 98469599

Código 12NC 910403205603

Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8717943984695

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 20

Embalaje con código EAN/UPC 8717943984701

