



SmartForm TPS460/462/464

ZPS460 CP-H2L-SMT

TPS460 ACC, Hvit

Vi føler oss alle bedre og yter bedre i et innbydende og komfortabelt arbeidsmiljø. SmartForm TCS/TPS460-serien med hengende, overflate- og veggmonterte armaturer som er laget for å brukes på kontorer, i butikker og skoler, kombinerer beste-i-klassen belysning med et rent, særegent design. Disse ultraflate armaturene er tilgjengelige sammen med MASTER TL5- og TL5 ECO-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med direkte/indirekte belysningskombinasjoner. De kan også bli brukt til å danne lysrekker og strukturer. Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, gir SmartForm TCS/TPS460 den ideelle løsningen for enhver situasjon. Belysningstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.

Produktdata

Generell informasjon		Bestillingskode	
Tilbehørsfarge	Hvit	Materialenr. (12NC)	910403208103
Produktseriekode	ZPS460 [TPS460 ACC]	SAP-teller – antall per pakke	1
Produktdata		EAN/UPC – produkt/boks	8717943904082
Produktnavn for bestilling	ZPS460 CP-H2L-SMT	SAP-teller – pakker per utvendige	1
Fullstendig produktnavn	ZPS460 CP-H2L-SMT	EAN/UPC – boks	8717943904082
Full EOC	871794390408200		