



SmartForm TPS460/462/464

ZPS460 SMT1/2-H2/3L-LF1

TPS460 ACC, Biel

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Kolor akcesorium	Biel	Kod zamówienia	90488400
Rodzina produktów	ZPS460 [TPS460 ACC]	Materiał Nr (12NC)	910403216103
		Numerator - Quantity Per Pack	1
		EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943904884
		Numerator - Packs per outer box	1
		EAN/UPC - Opakowanie	8717943904884
Dane techniczne produktu			
Nazwa produktu na zamówieniu	ZPS460 SMT1/2-H2/3L-LF1		
Pełna nazwa produktu	ZPS460 SMT1/2-H2/3L-LF1		
Full EOC	871794390488400		