



SmartForm TCS460

ZCS460 MB-H2L

TCS460 ACC, Hvit

Vi føler oss alle bedre og yter bedre i et innbydende og komfortabelt arbeidsmiljø. SmartForm TCS/TPS460-serien med hengende, overflate- og veggmonterte armaturer som er laget for å brukes på kontorer, i butikker og skoler, kombinerer klasseledende belysning med et rent, særegent design. Disse ultraflade armaturene er tilgjengelige sammen med MASTER TL5- og TL5 ECO-lyskilder i rektangulære og kvadratiske versjoner med direkte/indirekte belysningskombinasjoner. De kan også bli brukt til å danne lysrekker og strukturer. Med det store utvalget av svært effektiv og komfortabel mikrooptikk og deksler, gir SmartForm TCS/TPS460 den ideelle løsningen for enhver situasjon. Belysningstyring kan legges til for ytterligere energibesparelse.

Produktdata

Generell informasjon	
Tilbehørsfarge	Hvit
Produktseriekode	ZCS460 [TCS460 ACC]
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ZCS460 MB-H2L
Fullstendig produktnavn	ZCS460 MB-H2L
Full EOC	871794390348100

Bestillingskode	90348100
Materialenr. (12NC)	910403217203
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943903481
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943903481