



TCW060 C

TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V

MASTER TL-D, 36 W, 电子高频, 220 V

灯具体及灯罩采用聚碳酸酯材料，保证了其坚固耐用的性能；独特设计的密封圈和不锈钢搭扣使其达到 IP65 的防护等级，保证抵御水和灰尘的侵入，在潮湿和满是尘土的条件下同样能提供良好的照明效果；良好的配光在保证提供工业场所必要照明的同时，可以达到节能和降低耗电的效果；无需复杂的工具即可进行安装和维护，节约安装所要耗费的时间和成本。


产品数据

一般信息	
灯具系列代码	TL-D [MASTER TL-D]
装置	HF [电子高频]
操作和电气	
输入电压	220 V
功耗	36 W
产品数据	
订单产品名称	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V

完整的产品名称	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V
完整产品代码	910403630029
订购代码	910403630029
材料编号 (12NC)	910403630029
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828687380
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6923828698935

TCW060 C

二维绘图



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	900 mm	1,270 mm

