



智能卤素射灯 QBS020

QBS029 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH

1, GU5.3, 白色

商店业主或许想开设一家新的店面，或者想重新整修现有的设施；承包商或许在千方百计地为其客户（小型/非连锁零售商）提出富有吸引力的建议。如今，他们终于有了理想的解决方案，一种可带来绝佳效果、又价格合理的重要照明。我们推出的“智能卤素射灯”可为客户提供各种不同的外形选择，满足客户形形色色的功能要求，此外，经专业处理的饰面为灯具增添了不少现代高科技的气息。鉴于其坚固的灯罩，该智能卤素射灯无疑是一项经久耐用的解决方案。高品质的固定夹可确保安装的便捷性。

产品数据

一般信息	
底盖	GU5.3 [GU5.3]
照明技术	LED
灯技术	
光源数量	1
灯具光束扩散	108°
操作和电气	
输入电压	12 V
纹频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
温度	
环境温度范围	-10 至 +35°C
机械和外壳	
外壳颜色	白色
总长度	33 mm

总宽度	170 mm
总高度	170 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	170 x 170 x 33 mm
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 II
产品数据	
订单产品名称	QBS029 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH
完整的产品名称	QBS029 1x MAX50W/12V-GU5.3 WH
完整产品代码	910403630273
订购代码	910403630273
材料编号 (12NC)	910403630273
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828687595
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30
EAN/UPC - 案例	6923828699147

智能卤素射灯 QBS020

二维绘图

