



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Smalstrålande ljusfördelning

OptiVision är en armatur för asymmetriskt nedåtriktat ljus som kombinerar en kompakt design med hög effektivitet. Den finns i smal-, mellan- och bredstrålande utförande för flexibel användning, och spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt. OptiVision kan användas med metallhalogenlampor för god färgåtergivning eller högtrycksnatriumlampor för lägre driftkostnad. Spilljuset liksom bländningsrisken och det uppåtriktade spilljuset kontrolleras perfekt med hjälp av asymmetrisk optik som uppnår maximal ljusstyrka vid 60° och en skarp avskärmning av ljus vid 80°. MHN-LA/FC-ljuskällorna garanterar behaglig och naturlig färgåtergivning samt skön atmosfär.

Produktdata

Allmän information		Standardvinkel för sidoingång		-
Lampfamiljskod	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Korrelerad färgtemperatur (nom)		4000 K
Antal driftdonsenheter	-	Färgåtergivningsindex		>70
Driftdon	-	Ljuskällans färg		740 neutralvit
Produktfamiljskod	MVP507 [OPTIVISION]	Typ av optisk kåpa		Plant glas
Värdetrappa	Specifikation	Armaturens ljusstrålefördelning		-
CE-märkning	Ja	Optiktyp utomhus		Smalstrålande ljusfördelning
Garantitid	1 år			
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-			
ENEC-märkning	-			
EU RoHS-kompatibel	Ja			
Ljusteknik		Drift och elektricitet		
Standardvinkel för stolptoppsmontage		Ingångsspänning	400 V	
		Line Frequency	50 to 60 Hz	
		Effektförbrukning	2 000 W	
		Anslutning	Skruvkontakt	

OptiVision MVP507

Kabel	-
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-
Total höjd	386 mm
Effektiv projicerad yta	0,16 m²
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Fullständigt produktnamn	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Full EOC	872790029134600
Beställningsnummer	29134600
Materialnummer (12NC)	910403747312
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900291346
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900291346

Måttskiss

