



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Közepes sugár

Az OptiVision egy aszimmetrikus fényvető, mely a kompakt méretet ötvözi rendkívül nagy hatásfokkal. A keskenyen, közepesen vagy szélesen sugárzó optika kiválóan gátolja a fényszennyezést, a káprázást és felfelé történő fénykibocsátást. Jó színvisszaadású fémhalogén fényforrással vagy gazdaságos működésű nátrium fényforrással érhető el. A kiváló szórtfény-korlátozást és a káprázáskorlátozást az aszimmetrikus optika biztosítja, mely 60°-nál éri el maximális fényáramát és éles levágást nyújt 80°-nál. Az MHN-LA/FC fényforrások kellemes színvisszaadást garantálnak.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Előtetegységek száma	-
Működtető szerelvény	-
Termékszalád kódja	MVP507 [OPTIVISION]
Értéklétra	Jellemzők
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	1 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Normál dőlésszögű oszlopfej	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>70

A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Síküveg
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
Optikai típus – kültéri	Közepes sugár

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	400 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	2 000 W
Csatlakoztatás	Csavaros csatlakozó
Kábel	-

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

OptiVision MVP507

Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	-
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Alumínium
Rögzítőeszköz	Állítható tartókonzol
Optikai búra/lencse formája	-
Optikai búra/lencse bevonata	-
Teljes magasság	386 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,16 m ²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]

Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	-
Fenntarthatósági besorolás	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI
Teljes terméknév	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI
Full EOC	872790029135300
Rendelési kód	29135300
Cikkszám (12NC)	910403747412
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900291353
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900291353

Méretezett rajza

