



PowerVision

MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI

POWERVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Tief-/breitstrahlend

PowerVision ist ein leistungsstarker Universalscheinwerfer zur Beleuchtung von Sportanlagen, für die allgemeine Flächenbeleuchtung und zur Beleuchtung von Fassaden. Diese kompakte Leuchte zeichnet sich durch eine blendarme Lichtverteilung mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel aus. Die MHN-LA 2.000 W/842-Lampen garantieren eine natürliche Farbwiedergabe ($R_a = 80$) sowie eine angenehme Atmosphäre ($T_c = 4.200\text{ K}$). Mit MHN-LA 2.000 W/956-Lampen werden die höchsten internationalen CTV-Anforderungen ($R_a = 90$, $T_c = 5.600\text{ K}$) erfüllt. Eine in die Reflektorbaugruppe integrierte Abblendschürze reduziert Streulicht und Blendeffekte auf ein Minimum. Die wetterfeste Konstruktion der Leuchte ist auf eine mühelose Ausrichtung ausgelegt und gleichzeitig reinigungs- und wartungsfreundlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Energieverbrauch	
Lampenfamiliencode	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	2.000 W	
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]	Mechanik und Gehäuse	
Produktfamiliencode	MVF024 [POWERVISION]	Gehäusefarbe -	
CE-Zeichen	Ja	Genehmigung und Anwendung	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Schutzart (IP) IP55 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt]	
Lichttechnische Daten		IEC-Schutzklasse Schutzklasse I	
Farbe der Lichtquelle	740 Neutralweiß	Produktdaten	
Optik im Außenbereich	Tief-/breitstrahlend	Bestell-Produktname MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	
Eingangsspannung	400 V	Gesamt-Produktcode 872790029138400	

Bestellcode	29138400
Material-Nr. (12NC)	910403747712
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900291384

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900291384

Abmessungsskizzen

