



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Keskeny sugárzási szög

Az OptiVision egy aszimmetrikus fényvető, mely a kompakt méretet ötvözi rendkívül nagy hatásfokkal. A keskenyen, közepesen vagy szélesen sugárzó optika kiválóan gátolja a fényszennyezést, a káprázást és felfelé történő fénykibocsátást. Jó színvisszaadású fémhalogén fényforrással vagy gazdaságos működésű nátrium fényforrással érhető el. A kiváló szórtfény-korlátozást és a káprázáskorlátozást az aszimmetrikus optika biztosítja, mely 60°-nál éri el maximális fényáramát és éles levágást nyújt 80°-nál. Az MHN-LA/FC fényforrások kellemes színvisszaadást garantálnak.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsalád kódja	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Előtetegységek száma	-	Színvisszaadási index (CRI)	>70
Működtető szerelvény	-	A fényforrás színe	740 semleges fehér
Termékcsalád kódja	MVP507 [OPTIVISION]	Optikai búra típusa	Lapos üveg
Értéklétra	Jellemzők	Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	-
CE jelölés	Igen	Optikai típus – kültéri	Keskeny sugárzási szög
Jótállási idő	1 év	Működtetés és elektronika	
Gyúlékonysági jelzés	-	Bemeneti feszültség	230 V
ENEC jel	-	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Teljesítményfelvétel	1 000 W
Technikai adatok		Csatlakoztatás	Csavaros csatlakozó
Normál dőlésszögű oszlopfej	-	Kábel	-
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-		

OptiVision MVP507

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	-
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Alumínium
Rögzítőeszköz	Állítható tartókonzol
Optikai búra/lencse formája	-
Optikai búra/lencse bevonata	-
Teljes magasság	386 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,16 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
---------------------------------	---

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	-
Fenntarthatósági besorolás	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI
Teljes terméknév	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI
Full EOC	872790029149000
Rendelési kód	29149000
Cikkszám (12NC)	910403748712
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900291490
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900291490

Méretezett rajza

