



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Mellomstrålet

OptiVision er en asymmetrisk overlysarmatur med kompakte dimensjoner og ekstremt høy effektivitet. Den er tilgjengelig med smale, middels og brede stråler. Den gir maksimal fleksibilitet, begrenser spilllys, gir gode muligheter for blindingseffekt samt hindrer lyslekkasje oppover. OptiVision har plass til metallhalogenslyskilder for god fargegjengivelse eller høytrykks natriumlyskilder for økonomisk drift.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Antall utstyrsenheter	-
Forkobling	-
Produktseriekode	MVP507 [OPTIVISION]
Verditrapp	Spesifikasjon
CE-merke	Ja
Garantiperiode	1 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>70
Lyskilde farge	740 nøytralhvitt
Type optisk deksel	Flatt glass

Armatur lysstråle spredning	-
Optikktype utendørs	Mellomstrålet
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	1 000 W
Tilkobling	Skrukontakt
Kabel	-
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-30 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

OptiVision MVP507

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Aluminium
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	-
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	386 mm
Effektivt prosjektert område	0,16 m ²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-

Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
---------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Fullstendig produktnavn	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Full EOC	872790029150600
Bestillingskode	29150600
Materialenr. (12NC)	910403748812
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900291506
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8727900291506

Målskisse

