



# OptiFlood Mini MVP504

## MVP504 CPO-TW45W K EB I A

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Électronique, Asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, il peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Appareillage	EB [Électronique]	Consommation électrique	45 W
Code famille de produits	MVP504 [OptiFlood]	<b>Approbation et application</b>	
Commande intégrée	-	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage CE	Oui	Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Marquage ENEC	-	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		<b>Données du produit</b>	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent	Nom du produit de la commande	MVP504 CPO-TW45W K EB I A
Type d'optique d'extérieur	Asymétrique		

## OptiFlood Mini MVP504

Nom de produit complet	MVP504 CPO-TW45W K EB I A
Code EOC	872790029277000
Code de commande	29277000
Code 12NC	910403760412
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8727900292770
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900292770

### Schéma dimensionnel

