



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CPO-TW45W K EB I A GR

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Elektronisk, Asymmetrisk

God kunstig belysning hindrer ukontrollert spredning av lys og lysutslipp utenfor grensene til området som skal belyses. På denne måten blir ikke belysningen til sjenanse for personer som bor i nærheten eller kjører forbi. Philips har lang og god erfaring med miljøvennlige og asymmetriske flomlyssystemer for generell belysning, sikkerhetsbelysning og belysning av industriområder. Dette gjelder blant annet den vellykkede lanseringen av flomlyset OptiFlood MVP506 i 2004. Nå utvides OptiFlood-serien med en ny liten versjon kalt MVP504, for bruk sammen med lyskilder med lavt wattforbruk på steder hvor det er lavt under taket. OptiFlood har et godt og energieffektivt optisk system som gir presis lysfordeling. Avkutting av lyset over plasseringen til armaturen og maksimal stråleintensitet ved høye vinkler, holder nivået av påtrengende lys så lavt som mulig. Både MVP504- og MVP506-versjonen kan fås med to typer reflektorer. Den ene har assymetrisk POT-optikk, mens den andre har POT-optikk for gatebelysning. Dette sørger for økt fleksibilitet, og kan kombineres med metallhalogenlyskilder for å sikre god fargegjengivelse, eller med natriumlyskilder med høyt trykk for lave kostnader. OptiFloods kompakte form gjør at den passer perfekt til bruksområder hvor design og utseende er like viktig som teknisk ytelse. I designet har vi ikke bare fokusert på den helhetlige formen, men også på detaljer. Dette har ført til integrerte skjulte hengsler, vinkeljustering som en del av armaturdesignet, og en nyutformet monteringsbrakett som er vinklet for å tillate mer estetisk integrering i søyler. OptiFlood-serien blir levert overflatebehandlet, og du kan velge om du vil ha den i ubehandlet aluminium, eller i ultramørk grå maling. Andre standardfarger kan fås om ønskelig.

Produktdata

OptiFlood Mini MVP504

Generell informasjon

Lampefamiliekode	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Forkobling	EB [Elektronisk]
Produktseriekode	MVP504 [OptiFlood]
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-

Teknisk belysning

Type optisk deksel	Klart glass
Optikktype utendørs	Asymmetrisk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	45 W

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	--

Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hæverversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MVP504 CPO-TW45W K EB I A GR
Fullstendig produktnavn	MVP504 CPO-TW45W K EB I A GR
Full EOC	872790029309800
Lokal kodebeskrivelse	3506518
Bestillingskode	29309800
Materialenr. (12NC)	910403763612
Lokal bestillingskode	3506518
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900293098
SAP-teller – pakker per utvendige 1	
EAN/UPC – boks	8727900293098

Målskisse

