



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CPO-TW90W K EB I A GR

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W, Électronique, Asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, il peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Appareillage	EB [Électronique]	Consommation électrique	90 W
Code famille de produits	MVP504 [OptiFlood]	Mécanique et boîtier	
Commande intégrée	-	Couleur du corps	Gris
Marquage CE	Oui	Approbation et application	
Marquage ENEC	-	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Données techniques de l'éclairage		Protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J protection contre le vandalisme]	
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent		
Type d'optique d'extérieur	Asymétrique		

OptiFlood Mini MVP504

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MVP504 CPO-TW90W K EB I A GR
Nom de produit complet	MVP504 CPO-TW90W K EB I A GR
Code EOC	872790029311100
Code de commande	29311100

Code 12NC	910403763812
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900293111
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900293111

Schéma dimensionnel

