



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 35 W, Elektronika, Nyitott T-POT, kicsi

A jó minőségű mesterséges világítás megakadályozza a nemkívánatos szórt fényt valamint a fény kiszűrődését a megvilágított területen kívülre, így az nem zavarja a közelben élő illetve autójukkal elhaladó embereket. A Philips hagyományosan kiemelkedő eredményekkel rendelkezik a környezetbarát aszimmetrikus fényvető rendszerek terén, az általános területmegvilágítással, valamint a biztonságtechnikai és ipari területekkel kapcsolatos világítással összefüggésben egyaránt – pl. az OptiFlood MVP506 fényvető sikeres piaci bevezetése 2004-ben. Most az OptiFlood család egy új, kisméretű verzióval, az MVP504-el bővült, alacsonyabb teljesítményekhez és alkalmazási magasságokhoz. Az OptiFlood kiemelkedően hatékony, piacvezető optikai rendszere pontosan szabályozott fényelosztást tesz lehetővé – a világítás teljeskörű korlátozása vízszintes felett, és magas sugárzási intenzitás a felső szögeken – a nem kívánt fényt minimális szinten tartva. A rugalmas felhasználás érdekében az MVP504 és az MVP506 verzió két típusú reflektorral kapható – aszimmetrikus vagy útvilágító POT optikák – és használható hozzá CosmoPolis rendszer, kiváló színvisszaadású fémhalogén, illetve gazdaságos nagynyomású nátrium fényforrások. Kompakt alakjával és esztétikus kialakításával az OptiFlood olyan alkalmazásokban is használható, ahol a design és a megjelenés legalább annyira fontos, mint a műszaki teljesítmény. A kialakítás megtervezése során nem csupán magára a formára fektettek fokozott hangsúlyt, hanem az apró részletek kidolgozására is. Az integrált 'rejtett' forgópántoknak, a ház részeként kialakított dőlésszög-beállítónak, valamint a megújult formájú szerelőelemnek köszönhetően a lámpatest még esztétikusabban integrálható az oszlopokra. Az OptiFlood termékcsalád két eltérő felületi kialakítással kapható: 'nyers' alumínium külsővel, illetve sötétszürke festéssel, a Philips városi világítási termékcsaládhoz történő illeszkedés céljából. Igény szerint egyéb RAL színek is rendelhetők.

OptiFlood Mini MVP504

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsatlád kódja	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Termécsatlád kódja	MVP504 [OptiFlood]
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Technikai adatok	
A fényforrás színe	842 semleges fehér
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Optikai típus – kültéri	Nyitott T-POT, kicsi
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	35 W
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S
Teljes terméknev	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S
Full EOC	872790029334000
Rendelési kód	29334000
Cikkszám (12NC)	910403766112
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900293340
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900293340

Méretezett rajza

