



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 35 W, Électronique, T-POT ouvert petit

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, il peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique d'extérieur	T-POT ouvert petit
Code famille lampe	CDM-T [MASTERColour CDM-T]	Fonctionnement et électricité	
Appareillage	EB [Électronique]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Code famille de produits	MVP504 [OptiFlood]	Consommation électrique	35 W
Commande intégrée	-	Mécanique et boîtier	
Marquage CE	Oui	Couleur du corps	Gris
Marquage ENEC	-	Approbation et application	
Données techniques de l'éclairage		Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Température de couleur	842 blanc neutre		
Type de cache optique/de lentille	Verre transparent		

OptiFlood Mini MVP504

Protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J protection contre le vandalisme]	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR
Nom de produit complet	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR
Code EOC	872790029354800
Code de commande	29354800

Code 12NC	910403768112
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900293548
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900293548

Schéma dimensionnel

