



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 35 W, Elektronisk, Åpen T-POT, liten

God kunstig belysning hindrer ukontrollert spredning av lys og lysutslipp utenfor grensene til området som skal belyses. På denne måten blir ikke belysningen til sjenanse for personer som bor i nærheten eller kjører forbi. Philips har lang og god erfaring med miljøvennlige og asymmetriske flomlyssystemer for generell belysning, sikkerhetsbelysning og belysning av industriområder. Dette gjelder blant annet den vellykkede lanseringen av flomlyset OptiFlood MVP506 i 2004. Nå utvides OptiFlood-serien med en ny liten versjon kalt MVP504, for bruk sammen med lyskilder med lavt wattforbruk på steder hvor det er lavt under taket. OptiFlood har et godt og energieffektivt optisk system som gir presis lysfordeling. Avkutting av lyset over plasseringen til armaturen og maksimal stråleintensitet ved høye vinkler, holder nivået av påtrengende lys så lavt som mulig. Både MVP504- og MVP506-versjonen kan fås med to typer reflektorer. Den ene har assymetrisk POT-optikk, mens den andre har POT-optikk for gatebelysning. Dette sørger for økt fleksibilitet, og kan kombineres med metallhalogenlyskilder for å sikre god fargegjengivelse, eller med natriumlyskilder med høyt trykk for lave kostnader. OptiFloods kompakte form gjør at den passer perfekt til bruksområder hvor design og utseende er like viktig som teknisk ytelse. I designet har vi ikke bare fokusert på den helhetlige formen, men også på detaljer. Dette har ført til integrerte skjulte hengsler, vinkeljustering som en del av armaturdesignet, og en nyutformet monteringsbrakett som er vinklet for å tillate mer estetisk integrering i søyler. OptiFlood-serien blir levert overflatebehandlet, og du kan velge om du vil ha den i ubehandlet aluminium, eller i ultramørk grå maling. Andre standardfarger kan fås om ønskelig.

Produktdata

OptiFlood Mini MVP504

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Forkobling	EB [Elektronisk]
Produktseriekode	MVP504 [OptiFlood]
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	842 nøytralhvit
Type optisk deksel	Klart glass
Optikktype utendørs	Åpen T-POT, liten
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	35 W
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR
Fullstendig produkt navn	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR
Full EOC	872790029354800
Lokal kodebeskrivelse	3506524
Bestillingskode	29354800
Materialenr. (12NC)	910403768112
Lokal bestillingskode	3506524
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900293548
SAP-teller – pakker per utvendige 1	
EAN/UPC – boks	8727900293548

Målskisse

