



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Elektronisk, Asymmetrisk

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykksnatriumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veilys.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Forkobling	EB [Elektronisk]
Produktseriekode	MVP506 [OptiFlood]
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	930 varmhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Optikktype utendørs	Asymmetrisk
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V

Effektforbruk	210 W
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR
Fullstendig produktnavn	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR
Full EOC	872790029649500
Bestillingskode	29649500

OptiFlood MVP506

Materialenr. (12NC)	910403790712
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900296495
SAP-teller – pakker per utvendige	1

EAN/UPC – boks	8727900296495
----------------	---------------

Målskisse

