



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Eletrónico, CT-POT aberto

A Philips tem uma longa tradição de excelência em sistemas de iluminação com projectores assimétricos ecológicos para recintos desportivos e iluminação em geral, bem como aplicações arquiteturais. A OptiFlood é extremamente eficiente, a melhor no segmento de sistemas ópticos, proporciona uma distribuição de luz controlada com precisão – distribuição limitada de luz acima de um plano horizontal e uma intensidade de pico do feixe em ângulos elevados – mantendo níveis mínimos de poluição luminosa. Ambas as versões MVP504 e MVP506 estão disponíveis com dois tipos de reflector – ópticas POT assimétricas ou de iluminação rodoviária – para flexibilidade na aplicação. Podem também utilizar lâmpadas de iodetos metálicos CosmoPolis para uma boa restituição cromática, lâmpadas de sódio a alta pressão para um funcionamento económico e lâmpadas MASTERColour CDM Elite MW para uma iluminação de eficiência elevada com uma luz branca ainda mais duradora. De forma compacta e com um design esteticamente agradável, a OptiFlood pode ser utilizada em aplicações onde o design e o aspecto são tão importantes como o desempenho técnico. No design, foram considerados não só, mas também os detalhes. Daqui resultaram as dobradiças dissimuladas integradas, a possibilidade de regulação do ângulo no corpo e um suporte de montagem angular para permitir uma integração mais estética nas colunas.

Dados do produto

Informações gerais		Caraterísticas técnicas da luz	
Código da família das lâmpadas	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	Cor da fonte de luz	930 branco quente
Equipamento	EB [Eletrónico]	Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Código da família de produtos	MVP506 [OptiFlood]		
Marca CE	Sim		
		Marca ENEC	Marca ENEC
		Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s

OptiFlood MVP506

Tipo de ótica exterior	CT-POT aberto
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Consumo de Energia	210 W
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR
Nome do produto completo	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR
Código do produto completo	872790029655600
Código de encomenda	29655600
N.º material (12NC)	910403791312
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900296556
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8727900296556

Desenho dimensional

