



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Électronique, CT-POT ouvert

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Appareillage	EB [Électronique]
Code famille de produits	MVP506 [OptiFlood]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur	930 blanc chaud
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Type d'optique d'extérieur	CT-POT ouvert

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	210 W
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

OptiFlood MVP506

Données du produit

Nom du produit de la commande	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Nom de produit complet	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Code EOC	872790029657000
Code de commande	29657000
Code 12NC	910403791512

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900296570
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900296570

Schéma dimensionnel

