



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Elektronisk, Åpen CT-POT

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykksnatriumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veilys.

Produktdata

Generell informasjon		Effektforbruk	
Lampefamiliekode	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	210 W	
Forkobling	EB [Elektronisk]	Mekanikk og innfatning	
Produktseriekode	MVP506 [OptiFlood]	Innfatningsfarge	Grå
CE-merke	Ja	Godkjenning og bruksområde	
ENEC-merke	ENEC-merke	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
Teknisk belysning		IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Lyskildefarge	930 varmhvit	Produktdata	
Type optisk deksel	Flatt glass	Produktnavn for bestilling	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Optikktype utendørs	Åpen CT-POT	Fullstendig produktnavn	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Drift og elektronikk		Full EOC	872790029657000
Inngangsspenning	220 til 240 V	Bestillingskode	29657000

OptiFlood MVP506

Materialenr. (12NC)	910403791512
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900296570
SAP-teller – pakker per utvendige	1

EAN/UPC – boks	8727900296570
----------------	---------------

Målskisse

