



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W,
Elektroniczny, Otwarte CT-POT

OptiFlood MVP506 to elegancki projektor, który służy do oświetlania obiektów sportowych i oświetlenia ogólnego innych terenów, a także obiektów architektonicznych. Umożliwia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego i ośnienia. Wybór odbłyśnika asymetrycznego lub POT do oświetlenia drogowego umożliwia elastyczność w różnych zastosowaniach. OptiFlood MVP506 zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Mechanizm przegubowy do regulacji kąta został zintegrowany z konstrukcją projektora w celu zachowania ogólnej estetyki. Jako akcesorium jest dostępna optyczna osłona redukująca poziom oświetlenia bezpośrednio pod zainstalowanym projektorem.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny lamp	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Zużycie energii	210 W
Rodzina produktów	MVP506 [OptiFlood]	Mechanika i korpus	
Znak CE	Tak	Kolor Korpusu	Szary
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Dane techniczne oświetlenia		Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK09 [10 J]
Barwa źródła światła	930 barwa ciepło-biała	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Typ klosza	Szyba płaska		
Typ optyki na zewnątrz	Otwarte CT-POT		

OptiFlood MVP506

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Pełna nazwa produktu	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Full EOC	872790029657000
Kod zamówienia	29657000
Materiał Nr (12NC)	910403791512

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900296570
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8727900296570

Rysunki techniczne

