



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Eletrónico, Assimétrica

A Philips tem uma longa tradição de excelência em sistemas de iluminação com projectores assimétricos ecológicos para recintos desportivos e iluminação em geral, bem como aplicações arquiteturais. A OptiFlood é extremamente eficiente, a melhor no segmento de sistemas ópticos, proporciona uma distribuição de luz controlada com precisão – distribuição limitada de luz acima de um plano horizontal e uma intensidade de pico do feixe em ângulos elevados – mantendo níveis mínimos de poluição luminosa. Ambas as versões MVP504 e MVP506 estão disponíveis com dois tipos de reflector – ópticas POT assimétricas ou de iluminação rodoviária – para flexibilidade na aplicação. Podem também utilizar lâmpadas de iodetos metálicos CosmoPolis para uma boa restituição cromática, lâmpadas de sódio a alta pressão para um funcionamento económico e lâmpadas MASTERColour CDM Elite MW para uma iluminação de eficiência elevada com uma luz branca ainda mais duradora. De forma compacta e com um design esteticamente agradável, a OptiFlood pode ser utilizada em aplicações onde o design e o aspecto são tão importantes como o desempenho técnico. No design, foram considerados não só, mas também os detalhes. Daqui resultaram as dobradiças dissimuladas integradas, a possibilidade de regulação do ângulo no corpo e um suporte de montagem angular para permitir uma integração mais estética nas colunas.

Dados do produto

Informações gerais		Caraterísticas técnicas da luz	
Marca ENEC	Marca ENEC	Cor da fonte de luz	942 branco neutro
Código da família das lâmpadas	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Equipamento	EB [Eletrónico]	Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Código da família de produtos	MVP506 [OptiFlood]		
Marca CE	Sim		

OptiFlood MVP506

Tipo de ótica exterior	Assimétrica
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Consumo de Energia	315 W
Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK09 [10 J]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A
Nome do produto completo	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A
Código do produto completo	872790029985400
Código de encomenda	29985400
N.º material (12NC)	910403803212
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900299854
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8727900299854

Desenho dimensional

