



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Électronique, Asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Appareillage	EB [Électronique]	Consommation électrique	315 W
Code famille de produits	MVP506 [OptiFlood]	<b>Mécanique et boîtier</b>	
Marquage CE	Oui	Couleur du corps	Gris
Marquage ENEC	Marquage ENEC	<b>Approbation et application</b>	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Température de couleur	942 blanc neutre	Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Type de cache optique/de lentille	Verre plat		
Type d'optique d'extérieur	Asymétrique		

# OptiFlood MVP506

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR
Nom de produit complet	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR
Code EOC	872790029989200
Code de commande	29989200
Code 12NC	910403803612

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900299892
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900299892

## Schéma dimensionnel

