



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Elektronisk, Åpen CT-POT

Philips Lighting's lange tradisjon av utmerkelse inenn asymmetriske flomlys. Det optiske systemet beroliger klienten ved å gi en nøyaktig kontrollert, lite inntrengende lysinstallasjon. OptiFlood flomlysene med presis kontrollert lysdistribuering kan effektivt bekjempe lysforurensning: en total avkutning av lyset over det horisontale nivået, og en utmerket stråleintensitet ved alle vinkler. Tilpasser metallhalogenide lamper for god fargegjenvinnelse, eller høytrykksnatriumlamper for økonomisk bruk. Tilgjengelig med to reflektortyper: asymmetrisk eller POT optisk veilys.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Forkobling	EB [Elektronisk]
Produktseriekode	MVP506 [OptiFlood]
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	942 nøytralhvit
Type optisk deksel	Flatt glass
Optikktype utendørs	Åpen CT-POT
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V

Effektforbruk	315 W
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR
Fullstendig produktnavn	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR
Full EOC	872790029991500
Bestillingskode	29991500

OptiFlood MVP506

Materialenr. (12NC)	910403803812
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900299915
SAP-teller – pakker per utvendige	1

EAN/UPC – boks	8727900299915
----------------	---------------

Målskisse

