



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Elektroniskt, Öppen CT-POT

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Produktfamiljskod	MVP506 [OptiFlood]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	942 neutralvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Optiktyp utomhus	Öppen CT-POT

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	315 W

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR
Fullständigt produktnamn	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR

OptiFlood MVP506

Full EOC	872790029991500
Beställningsnummer	29991500
Materialnummer (12NC)	910403803812
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900299915

Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900299915

Måttskiss

