



Koffer² LED Mini

BGP060 ECO28--3S/740 II MSO GR

Mini Koffer2 LED, LED EconomyLine 2800 lm, 740 nøytralhvit, Sikkerhetsklasse II, Medium bred gateoptikk, Grå, Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm

Koffer² er et typisk moderne veibelysningsarmatur som oppfyller behovene til dagens brukere av veien. Det ble tatt mest hensyn til den totale kostnaden gjennom levetiden under utviklingen av Koffer². Det fremtidssikre armaturet leverer en enestående optisk ytelse som muliggjør avstands- og energieffektivitet, og det er lett å montere og vedlikeholde. Med en rektangulær form er Koffer² et alternativ til avrundede armaturer. Det er tilgjengelig i tre størrelser for monteringshøyder fra 3,5 til 12 meter, og med spesielle master og braketter. Dette gjør at det er like godt egnet til å integreres i moderne bymiljøer som i mer tradisjonelle belysningsdesign. Koffer²-serien er tilpasset CosmoPolis hvitt lys-teknologi og LED-tilpassede versjoner. Alle Koffer²-armaturer er helt gjenvinnbare, det er bare lyskilden og driveren som må resirkuleres separat.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	ECO28 [LED EconomyLine 2800 lm]	
Lyskilden kan byttes ut	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Fotocelle	-	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Light source engine type	LED	
Produktseriekode	BGP060 [Mini Koffer2 LED]	
Lighting Technology	LED	
Innebygd styring	-	
CE-merke	Ja	
Garantiperiode	5 år	
Brennbarhetsmerke	-	
ENEC-merke	ENEC-merke	

Koffer² LED Mini

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0,03
Lysytelse	2 798 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	10°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	180°
Optikktype utendørs	Medium bred gateoptikk

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Innløpstad	0,29 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Innvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Stolpetopp for diameter 60 til 76 mm
Optisk deksel/linseform	Konvekslinse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	511 mm

Total bredde	264 mm
Total høyde	111 mm
Effektivt prosjektert område	0,032 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	111 x 264 x 511 mm
Farge på deler	-

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.37) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
--------------------------------	-------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGP060 ECO28--3S/740 II MSO GR
Fullstendig produktnavn	BGP060 ECO28--3S/740 II MSO GR
Full EOC	871829133100100
Lokal kodebeskrivelse	3584970
Bestillingskode	33100100
Materialenr. (12NC)	910403911312
Lokal bestillingskode	3584970
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291331001
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291331001

Koffer² LED Mini

Målskisse

