



PowerVision

MVF024 SON-T1000W K MB SI

POWERVISION, SON-T, 1000 W, Tief-/breitstrahlend

PowerVision ist ein leistungsstarker Universalscheinwerfer zur Beleuchtung von Sportanlagen, für die allgemeine Flächenbeleuchtung und zur Beleuchtung von Fassaden. Diese kompakte Leuchte zeichnet sich durch eine blendarme Lichtverteilung mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel aus. Die MHN-LA 2.000 W/842-Lampen garantieren eine natürliche Farbwiedergabe ($R_a = 80$) sowie eine angenehme Atmosphäre ($T_c = 4.200\text{ K}$). Mit MHN-LA 2.000 W/956-Lampen werden die höchsten internationalen CTV-Anforderungen ($R_a = 90$, $T_c = 5.600\text{ K}$) erfüllt. Eine in die Reflektorbaugruppe integrierte Abblendschürze reduziert Streulicht und Blendeffekte auf ein Minimum. Die wetterfeste Konstruktion der Leuchte ist auf eine mühelose Ausrichtung ausgelegt und gleichzeitig reinigungs- und wartungsfreundlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Energieverbrauch	
Lampenfamiliencode	SON-T [SON-T]	1.000 W	
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]	Mechanik und Gehäuse	
Produktfamiliencode	MVF024 [POWERVISION]	Gehäusefarbe	
CE-Zeichen	Ja	-	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Genehmigung und Anwendung	
Lichttechnische Daten		Schutzart (IP)	
Farbe der Lichtquelle	-	IP55 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt]	
Optik im Außenbereich	Tief-/breitstrahlend	IEC-Schutzklasse	
Betrieb und Elektrik		Schutzklasse I	
Eingangsspannung	230 V	Produktdaten	
		Bestell-Produktname	
		MVF024 SON-T1000W K MB SI	
		Gesamtbezeichnung des Produkts	
		MVF024 SON-T1000W K MB SI	
		Gesamt-Produktcode	
		871829141633300	

Bestellcode	41633300
Material-Nr. (12NC)	910403928912
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291416333

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291416333

Abmessungsskizzen

