



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent, 34, LED High Brightness, Feixe estreito, Vidro fosco, DMX dinâmico, Caixa de montagem embutida redonda

Whether floodlighting a piece of architecture or creating accent effects, for many designers the ideal luminaire would be invisible. With their recessed housings, in-ground floodlights are about as close as it gets to this ideal situation. DecoScene LED has been designed to deliver the optimal upward lighting effect – from high-powered floodlighting to more subtle effects such as accent lighting. Its unique collimating optic delivers a uniform light output and ensures optimum color mixing. Square and round housings fit snugly into paving, concrete or grass, leaving the surface flush and unobtrusive during the day. The combination of the latest LED technology and best-in-class optics makes DecoScene LED a totally flexible solution – easy to install, no matter where, and creating a perfect lighting effect.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	na manutenção luminária entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10. * Em temperaturas ambientes extremas, a luminária pode escurecer um pouco automaticamente para proteger os componentes	
Fonte de luz substituível	Sim		
Número de unidades de equipamento	Unidade		
Driver incluído	Sim		
Observações	* - Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa		
		Light source engine type	LED
		Código da família de produtos	BBP623 [DecoScene LED Accent]
		Lighting Technology	LED
		Escala de valor	Desempenho

DecoScene LED BBP623

Controle incorporado	DMX dinâmico
Marca CE	Sim
Período de garantia	3 anos
Marca de inflamabilidade	-
Marca ENEC	Marca ENEC
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz

Proporção de fluxo luminoso ascendente	0,03
Fluxo luminoso	2.300 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	47,3 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Número de fontes de luz	34
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro fosco
Propagação do feixe de luz da luminária	12°
Tipo óptico ao ar livre	Feixe estreito

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	100 a 277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	35 A
Tempo de irrupção	0,35 ms
Consumo de energia	48,6 W
Fator de potência (fração)	0.8
Conexão	-
Cabo	Cabo de 3,0 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	32

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	DMX dinâmico
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
---------------------------	----------

Material refletor	-
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Vidro temperado
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Cinza
Dispositivo de montagem	Caixa de montagem embutida redonda
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Lente convexa
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	382 mm
Diâmetro total	350 mm
Área projetada efetiva	0 m²

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP67 [Proteção contra a penetração de poeira, impermeável]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Surge Protection (Common/ Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 4 kV e o modo comum de 4 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Cromaticidade inicial	(0.465, 0.630) SDCM <3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Init. Color Rendering Index	+/-2
Tolerance	

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	10 %
Manutenção luminica na vida útil média* de 100.000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	0% (digital)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR
Nome do produto completo	BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR
Full EOC	871829141922800
Descrição do código local	LUMINARIA LED BCP432400010024020CECQCPSE
Código de encomenda	910403951912
Nº do material (12NC)	910403951912
Código local	910403951912

DecoScene LED BBP623

Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291419228
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

EAN/UPC – caixa	8718291419228
-----------------	---------------

Desenho dimensional

