



# DecoScene LED BBP623

## BBP623 34xLED-HB/TWH I MB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent, 34, LED High Brightness, Middelbrede bundel, Glas, mat, Dynamische DMX, Ronde doos voor inbouwmontage

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

### Product gegevens

| Algemene informatie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type lichtbron          | LED-HB [LED High Brightness]                                                                                                                                                                                                                                                                 | (B50) gelijk aan de waarde B10. * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen |
| Lichtbron vervangbaar   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Aantal VSA's            | 1 unit                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Driver/VSA inbegrepen   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Opmerkingen:            | *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur |                                                                                                                                    |
| Lamptype                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Code productfamilie     | BBP623 [DecoScene LED Accent]                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Lamptype                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Waardeschaal            | Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| Ingebouwde regeling     | Dynamische DMX                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| CE-markering            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Garantieperiode         | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Brandbaarheidsmarkering | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |

# DecoScene LED BBP623

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| ENEC-markering            | ENEC-markering               |
| Gloeidraadtest            | Temperatuur 650 °C, duur 5 s |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja                           |

## Gegevens lichttechniek

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Lichtvervuiling naar boven (ULR)     | 0,03               |
| Lichtstroom                          | 3.910 lm           |
| Standaard kantelhoek opzetmontage    | -                  |
| Standaard kantelhoek opschuifmontage | -                  |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2700 6500 K        |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 72,4 lm/W          |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 80                 |
| Aantal lichtbronnen                  | 34                 |
| Kleur lichtbron                      | Instelbaar warmwit |
| Type lichtkap                        | Glas, mat          |
| Bundelspreiding armatuur             | 24°                |
| Optiektype buiten                    | Middelbrede bundel |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ingangsspanning                         | 100 tot 277 V              |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                |
| Aanloopstroom                           | 35 A                       |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,35 ms                    |
| Energieverbruik                         | 54 W                       |
| Arbeidsfactor                           | 0.8                        |
| Aansluiting                             | -                          |
| Kabel                                   | Kabel 3,0 m zonder stekker |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 32                         |

## Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +50 °C |
|----------------------------|----------------|

## Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dimbaar                  | Ja                     |
| Driver/VSA               | Voedingsunit (aan/uit) |
| Bedieningsinterface      | Dynamix DMX            |
| Constante lichtopbrengst | Nee                    |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Aluminium                     |
| Reflectormateriaal               | -                             |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                 |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Gehard glas                   |
| Fixation materiaal               | Staal                         |
| Kleur behuizing                  | Grijs                         |
| Bevestigingsvoorziening          | Ronde doos voor inbouwmontage |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Vorm optische lichtkap/lens      | Convexe lens |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Mat          |
| Totale hoogte                    | 382 mm       |
| Totale diameter                  | 350 mm       |
| Windbelastbaar oppervlak         | 0 m²         |

## Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                     | IP 67 [Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht]                          |
| IK-classificatie                       | IK10 [20 J, vandalismebestendig]                                                      |
| Surge Protection (Common/Differential) | Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus |
| Beschermingsklasse IEC                 | Veiligheidsklasse I                                                                   |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom                | +/-7%                  |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit          | (0.585, 0.595) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik            | +/-10%                 |
| Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2                   |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij              | 10 % |
| mediane levensduur van 100.000 uur                      |      |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | L80  |

## Toepassingsomstandigheden

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C         |
| Maximaal dimniveau                     | 0% (digitaal) |

## Productgegevens

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | BBP623 34xLED-HB/TWH I MB GF GR DMX RMR |
| Volledige productnaam            | BBP623 34xLED-HB/TWH I MB GF GR DMX RMR |
| Full EOC                         | 871829141927300                         |
| Bestelcode                       | 41927300                                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910403952412                            |
| Lokale code                      | BBP623IWMIGRFR                          |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291419273                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291419273                           |

## DecoScene LED BBP623

### Maatschets

