



Iridium² mittlere Bauform

SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR

Iridium² Medium, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 60 W, Elektronisch, Flexible Lichtverteilung Version 1, Grau

Iridium² ist die Weiterentwicklung bewährter Technologie und Erweiterung mit neuer zukunftsorientierter Lampentechnik für eine effiziente und nachhaltige Straßenbeleuchtung. Alle Ausführungen sind basieren auf modularer Bauweise und einfach umzurüsten. Durch den modularen Aufbau ist ebenfalls ein späterer Wechsel von der konventionellen Technik zur LED möglich. Die Spiegeloptik Technologie wurde weiterentwickelt und arbeitet jetzt noch energieeffizienter als zuvor. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach immer energieeffizienten Beleuchtungslösungen ist die Iridium² Familie mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet und bietet mit diversen Möglichkeiten der Lichtregelung weiteres Sparpotential. Die neuen noch effektiveren Spiegeloptiken bieten mit der horizontalen und vertikalen Lampenverstellung ein hohes Maß an Flexibilität in den verschiedenen Anwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Betriebsgerät	EB [Elektronisch]
Fotozelle	-
Produktfamiliencode	SGP352 [Iridium ² Medium]
Lichtregelung	-
CE-Zeichen	Ja

Lichttechnische Daten	
Typ optische Abdeckung	Flachglas
Optik im Außenbereich	Flexible Lichtverteilung Version 1
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Energieverbrauch	60 W

Iridium² mittlere Bauform

Kabel	-
Lichtregelung und Dimmen	
Betriebsgerät	Geregeltes Netzteil
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Farbe der Teile	Alle Bauteile farbig
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Produktdaten	
Bestell-Produktname	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR
Gesamtbezeichnung des Produkts	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR
Gesamt-Produktcode	871829197569400
Bestellcode	97569400
Material-Nr. (12NC)	910403998812
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291975694
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291975694

Abmessungsskizzen

