



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)

Белый

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции

Общая информация		Полное название продукта		ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)
Цвет аксессуара	Белый	Полный код продукта		871155938116999
Эксплуатационные и электрические характеристики		Код заказа		910500187315
Входное напряжение	250 Вт	Материал № (12NC)		910500187315
Данные об изделии		Нумератор — количество на упаковку		1
Название продукта для заказа		EAN/UPC — продукт/короб		8711559381169
		Нумератор — упаковок на внешний короб		100
		EAN/UPC — короб		8711559381176

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Чертеж размеров

