



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H P CW3

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 830 barwa ciepłobiała, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Refraktor pryzmatyczny, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatraskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Osprzęt	HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)]
Rodzina produktów	FBS120 [EUROPA 2]
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	830 barwa ciepłobiała
Typ optyki	-

Typ klosza	Refraktor pryzmatyczny
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	18 W
Połączenie	-
Przewód	Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy	
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H P CW3
Pełna nazwa produktu	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H P CW3
Full EOC	871829108581200
Kod zamówienia	08581200

Materiał Nr (12NC)	910500451704
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291085812
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291085812

Rysunki techniczne

