



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H O CW2

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 830 blanco cálido, Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF), Ópalo, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos

Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y cierre suspendido.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Tensión de entrada	220 a 240 V
Equipo	HF-H [Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF)]	Consumo de energía	18 W
Código de gama de producto	FBS120 [EUROPA 2]	Conexión	-
Marca CE	Sí	Cable	Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Aprobación y aplicación	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Datos técnicos de la luz		Condiciones de aplicación	
Número de fuentes de luz	2	Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Datos de producto	
Tipo de óptica	-	Nombre de producto del pedido	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H O CW2
Tipo de cubierta óptica	Ópalo		

Europa 2

Nombre completo del producto	FBS120 2XPL-C/4P18W/830 HF-H O CW2
Full EOC	871829108586700
Código de pedido	08586700
Código 12NC	910500451709
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291085867

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291085867

Plano de dimensiones

