



Europa 2 FBS120

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW3

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 neutraalwit, Elektronisch, hoogfrequent, in externe VSA-doos (HF), Prismatische refractor, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker

De Europa 2 is een familie vaste inbouw downlights voor compacte fluorescentie PL-C-lampen met zeer efficiënte optieken en montageclips voor een eenvoudige en snelle installatie. Deze downlights zijn in drie formaten verkrijgbaar en kunnen worden geleverd met een prismatische afscherming, opaalafdekglas, helder beschermingsglas of viervakslouvre. Verkrijgbaar in kit-verpakking met voorgemonteerde lampen en snoer/stekker of Wieland.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
VSA	HF-H [Elektronisch, hoogfrequent, in externe VSA-doos (HF)]
Code productfamilie	FBS120 [EUROPA 2]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	-

Type lichtkap	Prismatische refractor
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	18 W
Aansluiting	-
Kabel	Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Europa 2 FBS120

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW3
Volledige productnaam	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H P CW3
Full EOC	871829108593500
Bestelcode	08593500

Materiaalnr. (12NC)	910500451716
Lokale code	FBS120218840PC3
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291085935
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291085935

Maatschets

