



Europa 2 FBS120

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW3

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 neutraalwit, Elektronisch, hoogfrequent, in externe VSA-doos (HF), Beschermingsglas, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker

De Europa 2 is een familie vaste inbouw downlights voor compacte fluorescentie PL-C-lampen met zeer efficiënte optieken en montageclips voor een eenvoudige en snelle installatie. Deze downlights zijn in drie formaten verkrijgbaar en kunnen worden geleverd met een prismatische afscherming, opaalafdekglas, helder beschermingsglas of viervakslouvre. Verkrijgbaar in kit-verpakking met voorgemonteerde lampen en snoer/stekker of Wieland.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
VSA	HF-H [Elektronisch, hoogfrequent, in externe VSA-doos (HF)]
Code productfamilie	BRG394 [TurnRound Projector]
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	-

Type lichtkap	Beschermingsglas
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	18 W
Aansluiting	-
Kabel	Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Europa 2 FBS120

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW3
Volledige productnaam	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW3
Full EOC	871829108596600
Bestelcode	08596600

Materiaalnr. (12NC)	910500451719
Lokale code	FBS120218840GC3
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291085966
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291085966

Maatschets

