



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CCE

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 semleges fehér, Elektronikus, nagyfrekvenciás előtűz, kábel szerelvénydobozban (HF), Védőüveg, Kábel CEE 7 csatlakozóval, 3 pólusú

Az Europa 2 lámpatest egy sülyesztett mélysugárzó PL-C kompakt fénycsövekhez, magas hatásfokú optikával és automatikus rögzítőklipszekkel a gyors és egyszerű felszerelésért. A mélysugárzók 4 különböző formában érhetők el, prizmatikus panellel (P), opál burával (O), víztiszta burával (G ill. PG) vagy káprázáskorlátozó keresztlamellával (L). Felszerelésre kész KIT változatok is rendelhetők.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Működtető szerelvény	HF-H [Elektronikus, nagyfrekvenciás előtűz, kábel szerelvénydobozban (HF)]
Termékcsalád kódja	BRG394 [TurnRound Projector]
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-

Optikai búra típusa	Védőüveg
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	18 W
Csatlakoztatás	-
Kábel	Kábel CEE 7 csatlakozóval, 3 pólusú
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP44 [Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Europa 2

Termékadatok

A termék megrendelési neve	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CCE
Teljes terméknev	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CCE
Full EOC	871829108597300
Rendelési kód	08597300
Cikkszám (12NC)	910500451720
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291085973
Számláló – csomag külső	1
dobozonként	
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291085973

Méretezett rajza

