



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW2

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Opalizowany, Przewód z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatraskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Opalizowany	
Osprzęt	HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Rodzina produktów	BRG394 [TurnRound Projector]	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Znak CE	Tak	Zużycie energii	18 W
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Połączenie	-
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Przewód	Przewód z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	IP44 [Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Liczba źródeł światła	2	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	-		

Europa 2

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW2
Pełna nazwa produktu	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW2
Full EOC	871829108598000
Kod zamówienia	08598000

Materiał Nr (12NC)	910500451721
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291085980
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291085980

Rysunki techniczne

