




## Europa 2

### FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW3

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 neutralna biel, Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF), Opalizowany, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową

Europa 2 to oprawa do wbudowania typu 'downlight' na kompaktowe świetlówki PL-C, z wysoce wydajną optyką oraz automatycznym zatrząskami montażowymi umożliwiającymi szybki i prosty montaż. Oprawy te są dostępne w trzech formatach i mogą być wyposażone w pryzmatyczny panel kontroli światła, klosz opalizowany, przezroczysty panel przedni lub raster kontroli oślnienia. Dostępne w zestawach gotowych do montażu.

#### Dane produktu

| Informacje ogólne           |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp            | PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]                                                          |
| Osprzęt                     | HF-H [Elektroniczny wysokiej częstotliwości w zewnętrznej skrzynce z osprzętem (HF)] |
| Rodzina produktów           | FBS120 [EUROPA 2]                                                                    |
| Znak CE                     | Tak                                                                                  |
| Oznaczenie palności         | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności                           |
| Oznaczenie ENEC             | Znak ENEC                                                                            |
| Test rozżarzonym drutem     | Temperatura 850°C, czas 5 s                                                          |
| Dane techniczne oświetlenia |                                                                                      |
| Liczba źródeł światła       | 2                                                                                    |
| Barwa źródła światła        | 840 neutralna biel                                                                   |
| Typ optyki                  | -                                                                                    |

| Typ klosza                            | Opalizowany                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                              |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                                                 |
| Zużycie energii                       | 18 W                                                         |
| Połączenie                            | -                                                            |
| Przewód                               | Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                                              |
| Kod stopnia ochrony                   | IP44 [Ochrona przed przewodami, bрызgoodporne]               |
| Klasa ochrony IEC                     | Klasa bezpieczeństwa II                                      |

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                    |                                    |
| Nadaje się do losowego przełączania Nie dotyczy |                                    |
| Dane techniczne produktu                        |                                    |
| Nazwa produktu na zamówieniu                    | FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW3 |
| Pełna nazwa produktu                            | FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H O CW3 |
| Full EOC                                        | 871829108599700                    |
| Kod zamówienia                                  | 08599700                           |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 910500451722  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8718291085997 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8718291085997 |

Rysunki techniczne

