



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H L CCE

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 semleges fehér, Elektronikus, nagyfrekvenciás előtűz, kábel szerelvénydobozban (HF), Lamellás káprázáskorlátozó rács, Kábel CEE 7 csatlakozóval, 3 pólusú

Az Europa 2 lámpatest egy szüllyesztett mélysugárzó PL-C kompakt fénycsövekhez, magas hatásfokú optikával és automatikus rögzítőklipszekkel a gyors és egyszerű felszerelésért. A mélysugárzók 4 különböző formában érhetők el, prizmatikus panellel (P), opál burával (O), víztiszta burával (G ill. PG) vagy káprázáskorlátozó keresztlamellával (L). Felszerelésre kész KIT változatok is rendelhetők.

Termék adatok

Általános információ		Optikai típus	
Lámpacsalád kódja	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Optikai búra típusa	Lamellás káprázáskorlátozó rács
Működtető szerelvény	HF-H [Elektronikus, nagyfrekvenciás előtűz, kábel szerelvénydobozban (HF)]		
Termékcsalád kódja	BRG394 [TurnRound Projector]	Működtetés és elektronika	
CE jelölés	Igen	Bemeneti feszültség	220–240 V
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	Teljesítményfelvétel	18 W
ENEC jel	ENEC-jel	Csatlakoztatás	–
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Kábel	Kábel CEE 7 csatlakozóval, 3 pólusú
Technikai adatok		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Fényforrások száma	2	Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
A fényforrás színe	840 semleges fehér	IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H L CCE
Teljes terméknev	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H L CCE
Full EOC	871829108603100
Rendelési kód	08603100

Cikkszám (12NC)	910500451726
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291086031
Számláló – csomag külső	1
dobozonként	
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291086031

Méretezett rajza

